

**Garant****SCMT 09T308, Sort: HB7140-2**

## Beställningsdata

Ordernummer	260763 HB7140-2
GTIN	4067263314875
Artikelklass	21G

## Beskrivning

SCMT 09T308 HB7140-2 Hörnradie: 0,8 mm

Sort: HB7140-2

spån-brytare: VM

Tolerans: M

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmMatning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v

## Teknisk beskrivning

Skärförhållande	krävande intermittent
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
spån-brytare	VM
Beläggning	belagd
Primäranvändning	M
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Antal byten/skär	4
Sort	HB7140-2
Tolerans	M
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 200 m/min
ISO-kod vändskär	SCMT 09T308
Hörnradie	0,8 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning