

**Garant****TCMT 16T308, Sort: HB7140-2****Beställningsdata**

Ordernummer	260958 HB7140-2
GTIN	4067263329640
Artikelklass	21G

**Beskrivning**

TCMT 16T308 HB7140-2 Sort: HB7140-2  
spån-brytare: VS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 230 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 230 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Beläggning	belagd
Sort	HB7140-2
ISO-kod vändskär	TCMT 16T308
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Skärförhållande	krävande intermittent
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	M
Antal byten/skär	3
spån-brytare	VS
Produktslag	Vändskär för svarvning