

Garant**TCMT 110202, Sort: HB7140-2****Beställningsdata**

Ordernummer	260950 HB7140-2
GTIN	4067263329602
Artikelklass	21G

Beskrivning

TCMT 110202 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	TCMT 110202
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Antal byten/skär	3
spån-brytare	VS
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,2 mm
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Beläggning	belagd

Skärhastighet v_c primär användning	70 - 230 m/min
Sort	HB7140-2
Skärförhållande	krävande intermittent
Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning