

Garant**VBMT 160404, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	261152 HB7140-2
GTIN	4067263329824
Artikelklass	21G

Beskrivning

VBMT 160404 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	VBMT 160404
Skärförhållande	krävande intermittent
Primäranvändning	M
Sort	HB7140-2
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Antal byten/skär	2
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 230 m/min

Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
spån-brytare	VS
Skärmaterial	VHM
Beläggning	belagd
Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning