

**Garant****VBMT 160408, Sort: HB7140-2**

## Beställningsdata

Ordernummer	261154 HB7140-2
GTIN	4067263329831
Artikelklass	21G

## Beskrivning

VBMT 160408 HB7140-2 Sort: HB7140-2  
spån-brytare: VS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 230 m/min

## Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	2
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	VBMT160408
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 230 m/min
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	krävande intermittent

Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Primäranvändning	M
spån-brytare	VS
Skärmaterial	VHM
Sort	HB7140-2
Produktslag	Vändskär för svarvning