

**Garant****VC.T 160408, Sort: HB7140-2**

### Beställningsdata

Ordernummer	261374 HB7140-2
GTIN	4067263329916
Artikelklass	21G

### Beskrivning

VC.T 160408 HB7140-2 Sort: HB7140-2  
spån-brytare: VS  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 230 m/min

### Teknisk beskrivning

Skärförhållande	krävande intermittent
Skärmaterial	VHM
Sort	HB7140-2
ISO-kod vändskär	VC.T 160408
Antal byten/skär	2
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 230 m/min
Primäranvändning	M
spån-brytare	VS
Beläggning	belagd
Tolerans	M
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning