

Garant**VB.T 160408, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	261234 HB7140-2
GTIN	4067263329862
Artikelklass	21G

Beskrivning

VB.T 160408 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Primäranvändning	M
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Tolerans	M
Hörnradie	0,8 mm
Beläggning	belagd

Skärförhållande	krävande intermittent
Antal byten/skär	2
Skärmaterial	VHM
Sort	HB7140-2
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
ISO-kod vändskär	VBMT160408
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
spån-brytare	VM
Produktslag	Vändskär för svarvning