

Garant**VC.T 160404, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	261458 HB7140-2
GTIN	4067263329930
Artikelklass	21G

Beskrivning

VC.T 160404 HB7140-2 Sort: HB7140-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
ISO-kod vändskär	VC.T 160404
Beläggning	belagd
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
Hörnradie	0,4 mm

Tolerans	M
spån-brytare	VM
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Sort	HB7140-2
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	krävande intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning