

Garant**VC.T 110302, Sort: HB7140-2**

Beställningsdata

Ordernummer	261364 HB7140-2
GTIN	4067263329879
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolerans	M
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 230 m/min
Antal byten/skär	2
Sort	HB7140-2
spån-brytare	VS
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Hörnradie	0,2 mm
Skärförhållande	krävande intermittent
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	VCMT 110302

Primäranvändning	M
Skärmaterial	HM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning