

**Garant****VC.T 110304, Sort: HB7140-2**

### Beställningsdata

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer  | 261366 HB7140-2 |
| GTIN         | 4067263329886   |
| Artikelklass | 21G             |

### Teknisk beskrivning

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Tilldelning huggning/skrubb           | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Matning f                             | 0,1 - 0,3 mm/v                      |
| Tolerans                              | M                                   |
| Sort                                  | HB7140-2                            |
| ISO-kod vändskär                      | VC.T 110304                         |
| Hörnradie                             | 0,4 mm                              |
| Primäranvändning                      | M                                   |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 70 - 230 m/min                      |
| Skärmaterial                          | VHM                                 |
| spån-brytare                          | VS                                  |
| Beläggning                            | belagd                              |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Skärdjup $a_p$   | 0,2 - 1,5 mm           |
| Antal byten/skär | 2                      |
| Skärförhållande  | krävande intermittent  |
| Produktslag      | Vändskär för svarvning |