

**Garant****VC.T 160404, Sort: HB7140-2**

### Beställningsdata

Ordernummer	261372 HB7140-2
GTIN	4067263329909
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
spån-brytare	VS
Skärförhållande	krävande intermittent
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 230 m/min
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	M
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Sort	HB7140-2
Tolerans	M
ISO-kod vändskär	VC.T 160404

Beläggning	belagd
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning