


**Garant****ZDHT 150530FR-F10, HU7705, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	211771 ALU
GTIN	4067263330141
Artikelklass	21A

**Beskrivning****Utförande:**

Periferislipade vändskärsplattor för noggrant passande säte i bärarverktyget. Kraftfullt finkornsubstrat av senaste skärmedelsgeneration. Optimerad eggpreparering för användning i lätt spånbara material.

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ per tand	0,1 - 0,25 mm
Hörnradie	3 mm
ISO-kod vändskär	ZDHT 150530FR-F10
Sort	HU7705
Skärmaterial	HM
Beläggning	obelagd
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
--	------------	-------	---------

Aluminium, plast	lämplig	2000 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	1800 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	900 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	begränsat lämplig		