

**"Hold fast" toppmagnet, AlNiCo, Ø: 55mm****Beställningsdata**

Ordernummer	085968 55
GTIN	2050000965333
Artikelklass	08Q

**Beskrivning****Utförande:**

Magneten lyfts av från arbetsstycket med hjälp av en tryckspindel. Med 2 gängade hål M8 för fastsättning av hållare.

**Teknisk beskrivning**

Ø	55 mm
Antal gängade fästhål	2
vikt	1 kg
Gängat fästhål i magnethuvudet	M8 mm
nominell vidhäftningskraft	400 N
magnetstommens höjd	49,2 mm
Material magnetkärna	AlNiCo
Produktslag	Toppmagnet

