



Säkerhetskoppling slanganslutning, Slanganslutning inner-Ø (nominell bredd): 8mm



Beställningsdata

Ordernummer	080287 8
GTIN	7391390044761
Artikelklass	08A

Beskrivning

Utförande:

Trycklufts-**stålkopplingarna** har många fördelar jämfört med standardmässingkopplingar:

- **Enkel enhandsmanövrering med låg kopplingskraft.**
- **Hög genomflödes hastighet och därmed små tryckförluster.**
- **Lång livslängd tack vare ytförädlade och härdade komponenter med små tillverkningstoleranser.**
- **God driftekonomi – kopplingarna betalar sig på högst två år.**

Säkerhetskopplingen eSafe uppfyller ISO-standard 4414 och EN 983. Den töms först på luft och kopplas sedan från (inga piskrapp). Ny, förbättrat enhandsmanövrering.

Genomströmning: 2250 liter/minut, högsta arbetstryck 16 bar.

Användningsdata:

För höjda prestanda, förbättring av ekonomin och höjning av säkerheten i industriella tryckluftsinstallationer.

OBS!:

CEJN-serie 320 uppfyller Eurostandard 7.6 (nominell Ø 7,6 mm, Euro-profil) och är kompatibel med alla etablerade system.

Teknisk beskrivning

Maximalt arbetstryck	16 bar
Slanganslutning inner-Ø (nominell bredd)	8 mm
genomflöde	2250 l/min

Material	stålkoppling
Produktslag	Koppling