

**Lyftmagnet, maximal bärförmåga (plan): 2000kg****Beställningsdata**

Ordernummer	085990 2000
GTIN	4045197372970
Artikelklass	08P

**Beskrivning****Utförande:**

Kompakt, robust utformning med neodympermanentmagneter. Optimal kapacitet även vid stora luftgap, inga vagabonderande fält. Certifierad avrivningskraft (se provningscertifikat). Helt inkapslad, kompakt och lätt lyftmagnet med säkerhetslåsmekanism. Solid konstruktion, lätt att sätta på och stänga av. Magnetens vidhäftningsyta har 2 poler på längden.

**Användningsdata:**

För en säker hantering och transport av plana och runda material, (nr 085990; 085980). För detaljer av gjutjärn eller stål, plåtar, stänger eller rör. För användning i lagerlokaler, gjuterier/ stålverk, lagerhållning av stål, verktygstillverkning och produktion.

**Teknisk beskrivning**

dim G	80 mm
dim B	477 mm
maximal bärförmåga rund	1000 kg
minimal väggjocklek platt	15 mm
minimal väggjocklek rund	15 mm

maximal längd platt	3500 mm
dim A	480 mm
maximal $\varnothing$ rund	350 mm
vikt	90 kg
dim F	499 mm
dim E	112 mm
dim C	165 mm
maximal bärförmåga platt	2000 kg
dim D	161 mm
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Lyftmagnet