



Sladdlös slagbormaskin/skruvdragare ProCORE, Typ: GSB1890C



Beställningsdata

Ordernummer	070106 GSB1890C
GTIN	4059952617343
Artikelklass	03B

Beskrivning

Utförande:

Bosch batteridrivna slagskruvdragare för mycket krävande skruvdragnings-, borrar- och slagborrtillämpningar.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** skyddar batteriet mot överhettning och djupurladdning.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** skyddar motorn mot överlast.
- **Mekaniskt vridmomentfrånslag i flera steg.**
- **Praktiskt bältesclips (inte 070104).**
- **Inbyggd LED-belysning, batteriladdningsindikator.**
- **Snabborrchuck.**

Med **borstlös EC-motor**.

KickBackControl med automatisk avstängning vid stopp samt unik precisionskoppling.

Kompakt utförande, mycket kort huvudlängd (endast 184 mm) för perfekt hantering (storlek GSB1890C), vilket gör den perfekt för arbete i trånga utrymmen. Möjlighet till eftermontering av Connectivity-modul. Med motorbroms.

Omkopplingsbar precisionskoppling som förhindrar övervarvning när ett visst vridmoment uppnås, och reducerar därmed kopplingsslitage och det resulterande bullret.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 st ProCORE 18 V / 4,0 Ah litiumjonbatterier, laddare och L-BOXX.

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073851 och 073866.

Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment mjukt	36 Nm
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
motorkonstruktion	borstlös motor
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
tillverkarens beteckning	GSB 18V-90 C
batterikapacitet	4 Ah
Antal ingående batterier	2
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
maximalt varvtal 2:a växeln	2100 min ⁻¹
typisk användning	Strong
Batterityp	Litiumjon
maximalt vridmoment hårt	64 Nm
maximal spiralborr-Ø i trä	68 mm
maximal spiralborr-Ø i betong	13 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Batterispänning	18 V
maximal slagfrekvens	28500 min ⁻¹
Produktslag	Slagborrskruvdragare

Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B18 V	073851 B18
--	------------