



Sladdlös borrarvdragare ProCORE, Typ: GSR1890C



Beställningsdata

Ordernummer	070245 GSR1890C
GTIN	4059952617244
Artikelklass	03B

Beskrivning

Utförande:

- **Kompakt och kraftfull batteridrivna borrarvdragare med höger-/vänstergång.**
- **LED-lampa för belysning av arbetsområdet och batteriladdningsindikatorn.**
- **Vridmomentinställning i flera nivåer för exakt skruvdragning.**
- **Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid borrning och skruvdragning.**
- **Softgrip.**

KickBack-Control med automatisk avstängning vid stopp liksom koppling och motorbroms med enastående precision. 13mm-Auto-Lock-metallborrchuck. Stort vridmoment.

Möjlighet till eftermontering av **Connectivity**-modul.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 st litiumbatterier, snabbbladdare och L-BOXX.

OBS!:

Passande reservbatterier, starterset och laddare finns från nr 073851 och nr 073863– 073867.

Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment hårt	64 Nm
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm

motorkonstruktion	borstlös motor
vikt	1,1 kg
maximal spiralborr-Ø i trä	68 mm
maximalt vridmoment mjukt	36 Nm
varvtalsområde 1:a växeln	0 min ⁻¹
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
batterikapacitet	4 Ah
Antal ingående batterier	2
maximala vibrationer enligt EN	<2,5 m/s ²
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
Batterispänning	18 V
tillverkarens beteckning	GSR 18V-90 C
Batterityp	Litiumjon
varvtalsområde 2:a växeln	0 - 2100 min ⁻¹
Produktslag	Borrskruvdragare
USP1	18V
USP2	Borstlös motor, snabbspännchuckens spännområde 1.5 - 13, i L-Boxx