

**Batteridrivnen borrarvdragare exkl. batteri, Typ: GSR1890C****Beställningsdata**

Ordernummer	070246 GSR1890C
GTIN	4059952617213
Artikelklass	03B

**Beskrivning****Utförande:**

- **Kompakt och kraftfull batteridrivnen borrarvdragare med höger-/vänstergång.**
- **LED-lampa för belysning av arbetsområdet och batteriladdningsindikatorn.**
- **Vridmomentinställning i flera nivåer för exakt skruvdragning.**
- **Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid borrning och skruvdragning.**
- **Softgrip.**

Möjlighet till eftermontering av **Connectivity**-modul.

**leveransinnehåll:**

Inklusive L-BOXX, **exkl.** batteri och laddare.

**OBS!:**

Passande reservbatterier, starterset och laddare finns från nr 073851 och nr 073863– 073867.

**Teknisk beskrivning**

varvtalsområde 2:a växeln	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
motorkonstruktion	borstlös motor

spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
Antal ingående batterier	0
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
maximalt vridmoment hårt	64 Nm
maximal spiralborr-Ø i trä	68 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
maximala vibrationer enligt EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
typisk användning	Strong
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
Batterispänning	18 V
varvtalsområde 1:a växeln	0 min <sup>-1</sup>
tillverkarens beteckning	GSR 18V-90 C
vikt	1,1 kg
maximalt vridmoment mjukt	36 Nm
Batterityp	Litiumjon
Produktslag	Borrskruvdragare
USP1	18V
USP2	Borstlös motor, med mjukt handtag, exkl- batteri, i L-Boxx