

**Sladdlös LED-strålkastare, 12 V, Typ: GLI12300****Beställningsdata**

Ordernummer	073203 GLI12300
GTIN	3165140876179
Artikelklass	03B

Beskrivning**Utförande:**

12 V arbetslampan med 10 lysdioder och två ljusstyrke­steg. Inställbar vinkel upp till 200°, upphängningskrok, karbinhake och inbyggd magnet.

leveransinnehåll:

Batteridriven lampan exkl. batteri och exkl. laddare.

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851 – 073866.

Teknisk beskrivning

Batterispänning	12 V
vikt inklusive batteri	0,3 g
Antal ingående batterier	1
ljusflöde	300 lm
Batterityp	Litiumjon
Vikt utan batteri	0,15 g

tillverkarens beteckning	GLI 12V-300
brinntid	3 h
Energiförsörjning	Nätdriven
ATEX-zon	ingen
Belysning	Lysdiodlampa
Produktnamnsattribut	12 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 12 V
Produktslag	Arbetsbelysning