



Vinkelslipmaskin GWS, Typ: 17-125PSB



Beställningsdata

Ordernummer	077109 17-125PSB
GTIN	4059952576725
Artikelklass	03C

Beskrivning

Utförande:

Kraftfull vinkelslipmaskin i ett kompakt utförande med säkerhetsbrytare

- **GWS 17-125 PSB Professional har en ny PROtection-brytare för maximal komfort på jobbet och ett ergonomiskt, smalt handtag**
- **Varvtalsförval, konstant varvtal, mjukstart och överbelastningsskydd**
- **Intelligent bromssystem**

leveransinnehåll:

Inklusive vridsäker skyddskåpa, fastspänningssats, sidohandtag.

Teknisk beskrivning

effektförbrukning	1700 W
vikt	2,5 kg
tillverkarens beteckning	GWS 17-125 PSB
maximal skiv-Ø	125 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
maximala vibrationer enligt EN	4,8 m/s ²
Återstartspärr	ja
varvtalsområde	2800 - 11500 min ⁻¹

anmärkning	Skivbroms
Produktlag	Vinkelslipmaskiner