



## Akkumulator- vinkelslipmaskin GWS, Typ: GWS1810SC



### Beställningsdata

Ordernummer	077120 GWS1810SC
GTIN	4059952647524
Artikelklass	03C

### Beskrivning

#### Utförande:

Kraftfull **18 V** ackumulatordriven vinkelslipmaskin.

- **30 % högre effekt och 125 % längre gångtid** tack vare den nya EC-motorn samt den nya **ProCORE18 V** batteritekniken.
- **Bättre säkerhet** tack vare det intelligenta bromssystemet som förkortar bromsningstiden **ned till 70 %**, samt **KickBack Control**.
- **Användarkomfort** tack vare det **nyckelfria skivbytet**.

#### leveransinnehåll:

Innehåller 2x ProCORE 18 V ackumulator, monteringsfläns, laddare, snabbspännmutter, 1x Bluetooth lågenergimodul GCY 42 Professionell, skyddshuv och L-BOXX.

#### OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073854 och nr 073866.

### Teknisk beskrivning

Mjukstart	nej
maximalt kapdjup	34 mm
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
maximala vibrationer enligt EN	6 m/s <sup>2</sup>
batterikapacitet	5,5 Ah

Antal ingående batterier	2
maximal skiv-Ø	125 mm
överbelastningsskydd	ja
vikt	2 kg
Kickbackstopp	ja
Återstartspärr	ja
Energiförsörjning	Nätdriven
maximalt varvtal:	4500 - 9000 min <sup>-1</sup>
tillverkarens beteckning	GWS18V-10SC
Dödmanskoppling	nej
Batterityp	Litiumjon
Batterispänning	18 V
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
Produktslag	Vinkelslipmaskiner

## Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B18 V	073854 B18
Batteriladdare Typ 1880CV	073866 1880CV