



## Haknycklar med hake, för mutterytter-Ø: 65/70mm



### Beställningsdata

Ordernummer	628400 65/70
GTIN	4020772054403
Artikelklass	63Q

### Beskrivning

**Utförande:**

Specialstål, slipad övre kant, härdade och anlöpta brunerade.  
Haknyckel med hake enligt DIN 1810 A.

**Användningsdata:**

För spårmutter DIN 1804 och rullagerspårmutter DIN 981.

**OBS!:**

Storlek 135/145; 260/270Tjockleken avviker från DIN. Storleken finns inte med i DIN, måtten liknar DIN.

### Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	DIN 1810A
för mutterytter-Ø	65 - 70 mm
totallängd	240 mm
Typ	1810A
Produktslag	Haknycklar