

**Kopierfräs 7792VX, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppar Z: 25/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221903 25/2
GTIN	2050002058491
Artikelklass	28R

Beskrivning**Beskrivning:**

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggar för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktuget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s h6	25 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
Skär- $\varnothing D_c$	25 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	1,5 mm
Passande vändskär	XD.. 0904
Utkragningslängd L_1	40 mm
Vändskärsstorlek	09
totallängd L_{tot}	96 mm
Vändskärsskruv	229917 (T15; 2,1 Nm)
Antal skär Z	2
Invändig	ja

spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	48 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	35 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	1,55 grad
Rampningslängd L för α_{\max}	9,3 mm
Inställningsvinkel κ	13 grad
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229917
------------	--------