

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus ultraljudstvättmedel Sonic Protect CP, Korrosionsskydd, Innehåll: 1l



Beställningsdata

Ordernummer	088019 1
GTIN	4067263733157
Artikelklass	01L

Beskrivning

Utförande:

Garant Green plus **ultraljudstvättmedel**- Top Performance med maximal flexibilitet. Arbetar du med komplexa arbetsstyckegeometrier och känsliga ytor? Då är Sonic Cleaner-serien gjord för dig. GARANT GreenPlus rengöringslinje, som är speciellt utformad för ultraljudssystem, omfattar alkaliska, sura och neutrala rengöringsmedel för många olika material och tillämpningsområden. Allt efter krav och smutsighetsgrad kan de högkoncentrerade rengöringsmedlen spädas och är kraftfulla redan vid rumstemperatur. På så sätt utnyttjas mediet optimalt. Långa användningstider sparar dessutom tid och pengar. Alla Sonic Cleaner är **märkningsfria, biologiskt nedbrytbara, VOC-fria och silikatfria**. Enkel företagsintern hantering, skydd av dina anställda och av miljön garanteras.

Sonic Protect CP - **korrosionsskydd** Tillsats för korrosionskänsliga metallmaterial, t.ex. stål, gråjärn och hårdmetall. Material är belagda med en molekylär skyddsfilm som möjliggör tillfällig mellanlagring. Sonic Protect CP är lågskum, lätt att tvätta av - efterföljande beläggning eller härdningsprocesser är möjliga. Kan kombineras med Sonic Cleaner AL-E; AL-D och N. Kan också användas i passiverings- eller nedsänkingsbad och som vattenbehandlingsmedel.

Användningsdata:

För ultraljudstvättar.

Tillsats för korrosionskänsliga metallmaterial, t.ex. stål, gråjärn och hårdmetaller.

Passar till:

Materialen blir överdragna med en molekylär skyddsfilm som ger tillfälligt skydd mot korrosion. Efterföljande beläggings- eller härdningsprocesser påverkas inte.

Teknisk beskrivning

Blandningsförhållande	0,5 - 2,5 %
volym vätska	1 l
lagringstemperatur	20 - 80 °C
pH-värde	8,6
Hållbarhet	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktnamnsattribut	Korrosionsskydd
Produktslag	Ultraljudskraftrengöringsmedel