



## Sladdlös LED-strålkastare 0-Version utan batteri, 18 V, Typ: M18HOAL



### Beställningsdata

Ordernummer	073211 M18HOAL
GTIN	4058546340513
Artikelklass	07A

### Beskrivning

#### Utförande:

Robusta litiumjonbatteri-lampor med hög ljusstyrka.

- **LED-strålkastare med TrueView™-teknik och 120° vridbart strålkastarhuvud.**
- **Hybridenergikälla: Kan drivas med antingen ett 18 V batteri eller en kabel.**

#### Passar till:

Milwaukee 18 V batterier (nr 073816 MB18 och 073827 MB18).

#### leveransinnehåll:

**Sladdlös strålkastare utan batteri och utan laddare.**

### Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Nätdriven
Antal ingående batterier	0
Belysning	LED-modul
Batterispänning	18 V
Ljusflöde steg 2	2000 lm

ljusflöde	4000 lm
tillverkarens beteckning	M18 HOAL
Batterityp	Litiumjon
Ljusflöde steg 3	1200 lm
Produktnamnsattribut	18 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
Produktslag	Arbetsbelysning