

**Kopierfräs 7792VX, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 100/6mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 221908 100/6  |
| GTIN         | 4059782503250 |
| Artikelklass | 28R           |

**Beskrivning****Beskrivning:**

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggar för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktuget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

**Teknisk beskrivning**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| FästhålsØ                    | 32 mm               |
| Vändskärsskruv               | 229919 (T15; 3,1Nm) |
| totallängd $L_{tot}$         | 50 mm               |
| Vändskärsstorlek             | 12                  |
| Skär-Ø $D_c$                 | 100 mm              |
| maximalt sågdjup $a_{p max}$ | 2,5 mm              |
| Passande vändskär            | XD.. 1205           |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Ø D <sub>3</sub>                      | 79 mm            |
| Antal skär Z                          | 6                |
| Invändig                              | ja               |
| spiralfräsning Ø D <sub>min</sub>     | 179 mm           |
| spiralfräsning Ø D <sub>max</sub>     | 198 mm           |
| Rampningslängd L för α <sub>max</sub> | 78,3 mm          |
| Rampningsvinkel α <sub>max</sub>      | 0,22 grad        |
| Inställningsvinkel κ                  | 12 grad          |
| Fz Helix                              | 0,7              |
| Skaftutförande                        | med hål          |
| Fräsanvändning                        | Cirkulärfräsning |
| Fräsanvändning                        | Ramping          |
| Fräsanvändning                        | Ramping          |
| Bearbetningsstrategi                  | HPC              |
| Produktslag                           | Kopierfräs       |

## Tillbehör

|            |        |
|------------|--------|
| Spännskruv | 229919 |
|------------|--------|