

**Kopierfräs 7792VX, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppar Z: 32/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221903 32/3
GTIN	4059782504875
Artikelklass	28R

Beskrivning**Beskrivning:**

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggar för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktuget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	09
Vändskärsskruv	229918 (T15; 2,1 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	1,5 mm
Skär-Ø D_c	32 mm
Passande vändskär	XD.. 0904
Skaftdiameter D_s h6	32 mm
Ø D_3	17 mm
Utkragningslängd L_1	40 mm
totallängd L_{tot}	100 mm
Antal skär Z	3
Invändig	ja

spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	62 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	0,88 grad
Rampningslängd L för α_{\max}	16,3 mm
Inställningsvinkel κ	13 grad
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229918
------------	--------