



Sladdlös LED-strålkastare 0-Version utan batteri, 12 V, Typ: M12UCL



Beställningsdata

Ordernummer	073210 M12UCL
GTIN	4058546361501
Artikelklass	07A

Beskrivning

Utförande:

Robusta litiumjonbatteri-lampor med hög ljusstyrka. LED arbets- och monteringslampa.

- Med vridlänk, justerbar 300° horisontellt och 180° vertikalt.
- Magnetfot och stor magnetisk hylla.

Passar till:

Milwaukee 12 V-batterier MB12.

leveransinnehåll:

Sladdlös strålkastare utan batteri och utan laddare.

Teknisk beskrivning

Ljusflöde	1200 lm
Energiförsörjning	Nätdriven
Ljusflöde steg 2	800 lm
tillverkarens beteckning	M12 UCL
Antal ingående batterier	0
Batterispänning	12 V
Batterityp	Litiumjon
Belysning	LED-modul

Ljusflöde steg 3	600 lm
Produktnamnsattribut	12 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
Produktslag	Arbetsbelysning