

HEDI

Kabeltrumma helt av plast, Typ: 25V



Beställningsdata

Ordernummer	081118 25V
GTIN	4003644024810
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

HEDI® kabeltrummor står för kvalitet "Made in Germany" och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för trummorna ger en optimerad kabelstyrning. Den inbyggda rotationsstoppkontakten förhindrar att trumman roterar oavsiktligt. Alla kabeltrummor är utrustade med termoskyddsbrytare.

Prisvärd HEDI® kabeltrumma helt av plast med trumdiameter 250 mm.

- **den 3-gradiga lutningen ger större markfrigång och gör den behaglig att bära.**
- **Kan enkelt monteras på vägg.**

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

Teknisk beskrivning

Diagnosystem finns	nej
Energiförsörjning	Nätdriven
IP-skyddsklass	IP 20

Material hus	Plast
Kabelfärg	röd
märkspänning	250 V
kabelkonstruktion	3G1,5
märkeffekt utrullad	3500 (16 A) W
material kabel	PVC
kabellängd	25 m
Antal uttag	4
Kabelklass	H05VV-F
Produktslag	Kabeltrumma