

HEDI

Kabeltrumma helt av plast för F, B, PL und CZ, Typ: 50V



Beställningsdata

Ordernummer	081119 50V
GTIN	4003644024841
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

HEDI® kabeltrummor står för kvalitet "Made in Germany" och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för vindorna ger en optimerad kabelstyrning. Den inbyggda rotationsstoppkontakten förhindrar att trumman roterar oavsiktligt. Alla kabeltrummor är utrustade med termoskyddsbytare.

Prisvärd HEDI® kabeltrumma helt av plast med trumdiameter 250 mm.

- **den 3-gradiga lutningen ger större markfrigång och gör den behaglig att bära.**
- **Kan enkelt monteras på vägg.**

Med uttag för **länderna Frankrike, Belgien, Polen och Tjeckien.**

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

Teknisk beskrivning

material kabel	PVC
kabelkonstruktion	3G1,5
IP-skyddsklass	IP 20

Kabelklass	H05VV-F
Material hus	Plast
Energiförsörjning	Nätdriven
Kabelfärg	röd
Antal uttag	4
märkspänning	250 V
kabellängd	50 m
märkeffekt utrullad	3500 (16 A) W
Diagnossystem finns	nej
Produktslag	Kabeltrumma