

HEDI

Kabeltrumma helt av plast, Typ: 50V



Beställningsdata

Ordernummer	081118 50V
GTIN	4003644024834
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

HEDI® kabeltrummor står för kvalitet "Made in Germany" och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för trummorna ger en optimerad kabelstyrning. Den inbyggda rotationsstoppkontakten förhindrar att trumman roterar oavsiktligt. Alla kabeltrummor är utrustade med termoskyddsbrytare.

Prisvärd HEDI® kabeltrumma helt av plast med trumdiameter 250 mm.

- **den 3-gradiga lutningen ger större markfrigång och gör den behaglig att bära.**
- **Kan enkelt monteras på vägg.**

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

Teknisk beskrivning

Kabelfärg	röd
Kabelklass	H05VV-F
Antal uttag	4

kabelkonstruktion	3G1,5
Energiförsörjning	Nätdriven
Material hus	Plast
IP-skyddsklass	IP 20
märkeffekt utrullad	3500 (16 A) W
Diagnossystem finns	nej
kabellängd	50 m
material kabel	PVC
märkspänning	250 V
Produktslag	Kabeltrumma