

**Garant****Halvsko svart Säkerhetssko komfort black ESD, S1P W1, EU-skostorlek: 37****Beställningsdata**

Ordernummer	092165 37
GTIN	4067263779490
Artikelklass	01S

**Beskrivning****Utförande:**

GARANT skyddsskon komfort kombinerar bästa möjliga bärkomfort med modern design. Innovativa och högklassiga material samt med mycket hög detaljkvalitet "Made in Germany" garanterar bästa möjliga skydd och samtidigt längsta möjliga vikt. Olika skaftvidder (vidd W1 för normalbreda fötter, vidd W2 för bredare fötter) och det hopknipta tillverknings sättet möjliggör ett "äkta" flerviddsystem och bildar därmed en idealisk lösning för olika fotfotbredder. Det konsekventa genomförandet av ergonomiska principer och en utbytbar viktberoende dämpning ger en avsevärt reducerad belastning på knä och rygg och bidrar därmed i hög grad till en långsiktigt god hälsa.

- **Ovanmaterial av lätt med motståndskraftig mikrofiber.**
- **Andningsaktivt funktionsfoder.**
- **Praktisk GARANT komfort Heel-Puller för enkel och snabb påtagning av skorna.**
- **GARANT komfort inläggssula med viktberoende dämpning.**
- **Gångsula GARANT komfort TPU**
- **Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).**

Lågsko med stor ventilationstruktur och genomtrampningsskydd av textil.

**Norm:**

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**OBS!:**

- **GARANT komfort fotbäddsinlägg med viktberoende dämpning finns i fotskyddstillbehör under: 092864 (mjuk), 092865 (medium), 092866 (hård).**

- Som standard levereras skor i storlek 36-39 med mjuk dämpning, storlek 40-45 med medeldämpning och storlek 46-48 med hård dämpning.
- I Tillbehör fotskydd finns också passande GARANT skosnören under: 092855 120.  
Brett utförande W2 under nr 092066.

## Teknisk beskrivning

Material tåhätta	Aluminium
EU-skostorlek	37
Spiktrampskydd	Textil
Skyddsklass	S1P
Norm	Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Egenskap	Vario®-dämpning
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Skyddshalvsko