



Sladdlöst blindnitverktyg Birdie®, Typ: CAS



Beställningsdata

Ordernummer	770501 CAS
GTIN	4007081111973
Artikelklass	74A

Beskrivning

Utförande:

Sladdlöst verktyg för flexibel användning.

Fördel:

Hög arbetshastighet i kombination med stor kapacitet och elektronisk styrning borgar för hög funktions säkerhet.

Liten, praktisk och endast 900 g utan ackumulator. Färgkodade munstycken gör det lättare att tilldela dem till blindniten som används. Extremt enkelt och snabbt byte av munstycken och underhåll av chuckbackar utan verktyg. Den transparenta uppsamlingsbehållare möjliggör konstant kontroll av restfyllningsmängden för nitdorn. Med den nya Click & Twist-funktionen kan behållare tömmas snabbt och enkelt.

leveransinnehåll:

Inklusive litiumjonskjutbatteri nr 770524 och laddare nr 770528 storlek CAS i **L-BOXX**.
Munstycken 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29 och 17 / 32.

Teknisk beskrivning

Batterispänning	18 V
vikt inklusive batteri	1,3 kg

batterikapacitet	2 Ah
nitningskraft	10000 N
slaglängd	25 mm
Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Nätdriven
för blindnitar av alla material	5 mm
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Typ CAS 18 V
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
Produktslag	Blindnitapparat

Tillbehör

Litiumjonsnabbytesbatteri CAS kapacitet 2,0 Ah	770524 2,0
Laddare Typ CAS	770528 CAS