

## Inställbar PC-hållare, Typ: 1



### Beställningsdata

Ordernummer	928756 1
GTIN	4016139315829
Artikelklass	91P

### Beskrivning

**Utförande:**

PC-hållare utförd av massivt stål för vågrät eller lodrät montering under arbetsskivor. Höjd och breddjusterbar. För utrymmesbesparande och skyddad placering av datorn under arbetsskivor (minskar kontakten med smuts) – begränsat benutrymme.

**Passar till:**

Tower-hölje bredd 88–203 mm, djup 300–533 mm; desktop-hölje bredd 335–465 mm, djup 175–280 mm.

**Lackering:**

Svart.

### Teknisk beskrivning

lyftförmåga	10 kg
Djup	485 mm
Bredd	147 mm
höjd	365 mm
Material	Betong

Färg	svart
Monteringsmaterial ingår i leveransen	ja
Speciallack tillgänglig	nej
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	10 kg
Produktslag	PC-hållare