



## Lyftmagnet UL Plus, maximal bärförmåga (plan): 2000kg



### Beställningsdata

Ordernummer	085995 2000
GTIN	
Artikelklass	08P

### Beskrivning

#### Utförande:

Kompakt, robust utformning med neodympermanentmagneter. Optimal kapacitet även vid stora luftgap, inga vagabonderande fält. Certifierad avrivningskraft (se provningscertifikat). Lättstyr manöverhandtag med säkerhetsspärr för kopplingsmekanismen. En säkerhetsplatta kontrollerar i förväg den last som ska lyftas vilket garanterar en säkerhetsfaktor på 3:1.

#### Användningsdata:

För säker hantering och transport av plana och runda material, (nr 085990; 085992; 085995) resp. tunna, plana material (nr 085985).

För detaljer av gjutjärn eller stål, plåtar, stänger eller rör. För användning i lagerlokaler, gjuterier/ stålverk, lagerhållning av stål, verktygstillverkning och produktion.

### Teknisk beskrivning

dim A	368 mm
maximal $\varnothing$ rund	600 mm
dim C	233 mm
minimal väggjocklek platt	70 mm
maximal längd platt	2000 mm
dim E	195 mm

dim G	80 mm
dim D	227 mm
vikt	157 kg
maximal bärförmåga platt	2000 kg
dim B	477 mm
maximal bärförmåga rund	800 kg
dim F	493 mm
minimal vägg tjocklek rund	100 mm
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Lyftmagnet