



Lastlyftmagnet UL E, maximal bärformåga (plan): 100kg



Beställningsdata

Ordernummer	085980 100
GTIN	5012095627906
Artikelklass	08P

Beskrivning

Utförande:

Kompakt, robust utformning med neodympermanentmagneter. Optimal kapacitet även vid stora luftgap, inga vagabonderande fält. Certifierad avrivningskraft (se provningscertifikat). Lättlöpande manöverhandtag med säkerhetsspärr för kopplingsmekanismen. Lastlyftmagneterna har säkerhetsfaktorn 3:1.

Användningsdata:

För säker hantering och transport av plant och runt material, (nr 085990; 085980). För detaljer av gjutjärn eller stål, plåtar, stänger eller rör. För användning i lagerlokaler, gjuterier/stålverk, lagerhållning av stål, verktygstillverkning och produktion.

Teknisk beskrivning

dim B	131 mm
dim G	32 mm
dim E	49 mm
minimal väggjocklek platt	7,5 mm
dim D	75 mm
maximal Ø rund	80 mm

dim A	91 mm
dim C	65 mm
dim F	185 mm
maximal längd platt	1000 mm
maximal bärförmåga platt	100 kg
vikt	3 kg
maximal bärförmåga rund	65 kg
minimal väggjocklek rund	7,5 mm
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Lyftmagnet