



Lastlyftmagnet UL E, maximal bärförmåga (plan): 300kg



Beställningsdata

Ordernummer	085980 300
GTIN	5012095627913
Artikelklass	08P

Beskrivning

Utförande:

Kompakt, robust utformning med neodympermanentmagneter. Optimal kapacitet även vid stora luftgap, inga vagabonderande fält. Certifierad avrivningskraft (se provningscertifikat). Lättlöpande manöverhandtag med säkerhetspärre för kopplingsmekanismen. Lastlyftmagneterna har säkerhetsfaktorn 3:1.

Användningsdata:

För säker hantering och transport av plant och runt material, (nr 085990; 085980). För detaljer av gjutjärn eller stål, plåtar, stänger eller rör. För användning i lagerlokaler, gjuterier/stålverk, lagerhållning av stål, verktygstillverkning och produktion.

Teknisk beskrivning

maximal \varnothing rund	100 mm
maximal bärförmåga rund	150 kg
maximal bärförmåga platt	300 kg
minimal vägg tjocklek rund	10 mm
dim C	95 mm
dim G	46 mm

maximal längd platt	1500 mm
dim D	95 mm
dim B	202 mm
dim F	253 mm
dim E	74 mm
vikt	10 kg
minimal väggjocklek platt	10 mm
dim A	157 mm
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Lyftmagnet