




## Lastlyftmagnet UL E, maximal bärförmåga (plan): 1000kg



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 085980 1000   |
| GTIN         | 5012095627937 |
| Artikelklass | 08P           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Kompakt, robust utformning med neodympermanentmagneter. Optimal kapacitet även vid stora luftgap, inga vagabonderande fält. Certifierad avrivningskraft (se provningscertifikat). Lättlöpande manöverhandtag med säkerhetsspärr för kopplingsmekanismen.

Lastlyftmagneterna har säkerhetsfaktorn 3:1.

#### Användningsdata:

För säker hantering och transport av plant och runt material, (nr 085990; 085980). För detaljer av gjutjärn eller stål, plåtar, stänger eller rör. För användning i lagerlokaler, gjuterier/stålverk, lagerhållning av stål, verktygstillverkning och produktion.

### Teknisk beskrivning

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| maximal bärförmåga platt | 1000 kg |
| dim E                    | 71 mm   |
| minimal väggjocklek rund | 15 mm   |
| dim D                    | 148 mm  |
| dim G                    | 81 mm   |
| dim C                    | 145 mm  |

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| dim F                     | 342 mm                               |
| maximal bärförmåga rund   | 300 kg                               |
| dim A                     | 266 mm                               |
| dim B                     | 320 mm                               |
| minimal väggjocklek platt | 15 mm                                |
| maximal längd platt       | 2500 mm                              |
| maximal Ø rund            | 180 mm                               |
| vikt                      | 39 kg                                |
| Provningsprotokoll        | Provningsprotokoll från tillverkaren |
| Produktslag               | Lyftmagnet                           |