



Lastlyftmagnet UL E, maximal bärförmåga (plan): 600kg



Beställningsdata

Ordernummer	085980 600
GTIN	5012095627920
Artikelklass	08P

Beskrivning

Utförande:

Kompakt, robust utformning med neodympermanentmagneter. Optimal kapacitet även vid stora luftgap, inga vagabonderande fält. Certifierad avrivningskraft (se provningscertifikat). Lättlöpande manöverhandtag med säkerhetsspärr för kopplingsmekanismen. Lastlyftmagneterna har säkerhetsfaktorn 3:1.

Användningsdata:

För säker hantering och transport av plant och runt material, (nr 085990; 085980). För detaljer av gjutjärn eller stål, plåtar, stänger eller rör. För användning i lagerlokaler, gjuterier/stålverk, lagerhållning av stål, verktygstillverkning och produktion.

Teknisk beskrivning

dim F	223 mm
dim C	116 mm
maximal bärförmåga platt	600 kg
vikt	20 kg
minimal vägg tjocklek platt	12,5 mm
dim G	59 mm

minimal väggjocklek rund	12,5 mm
maximal bärförmåga rund	300 kg
maximal längd platt	2000 mm
dim B	265 mm
dim E	106 mm
maximal Ø rund	140 mm
dim A	213 mm
dim D	116 mm
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Lyftmagnet