



Hörselskyddspropp, elektronisk Impact in-EAR PRO, Typ: IE_PRO



Beställningsdata

Ordernummer	097783 IE_PRO
GTIN	3603830341076
Artikelklass	09A

Beskrivning

Utförande:

Impact in-ear PRO är en elektronisk hörselskyddspropp med volym- och förstärkningskontroll. Den återger ljudet realistiskt och oförfalskat tack vare **hear through-funktionen** med separat reglering. Förstärkningen begränsas då till en säker maximnivå och upphör aktivt när ljudnivån i omgivningen överskrider 82 dB. Dessutom kan Impact in-ear PRO anslutas t.ex. till telefonen via **Bluetooth**.

- **Hear through-ljudvolymen kan regleras separat i 6 steg.**
- **Bluetooth-ljudvolymen kan regleras separat i 15 steg.**

200 mAh- batterierna kan laddas upp helt inom 2 timmar via USB-C-anslutningen. Impact in-ear PRO har flexibla och formbara öronbyglar som ger en behaglig bärkomfort. De återanvändbara poddarna av silikon finns i tre olika storlekar – allt efter hörselgången.

SNR = 30 dB (H = 28 dB, M = 29 dB, L = 29 dB)

Användningsdata:

För kommunikation i krävande miljöer med höga och varierande ljudnivåer.

Norm:

EN 352-2; EN 352-7; EN 352-9; EN 352-10

leveransinnehåll:

1 st Impact in-ear PRO, 1 st transportbox, 1 st USB/Type-C laddkabel, 1 st bruksanvisning, 2 st reserv-PODS SMALL, 2 st reserv PODS MEDIUM, 2 st reserv PODS LARGE.

Teknisk beskrivning

SNR-värde (dämpvärde)	30 dB(A)
Serie	Impact in-EAR PRO
drifttid	10 h
Energiförsörjning	Nätdriven
Norm	EN 352-7
Norm	EN 352-2
Produktslag	Hörselkåpor