

**Garant****ER-hylschuckar Form AD, BT 30 A = 100, för ER-spännhylsstorlek: 20****Beställningsdata**

Ordernummer	302752 20
GTIN	4067263002543
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipade.

- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!). Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut.**
- **Spännmuttern finbalanserad (G2,5 / 25000 varv/minut).**
- **Optimala slitageegenskaper resp. momentöverföring genom den belagda precisionsspännmuttern.**

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt **DIN 6499-form A och form B.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive ER-hylsmutter.

**Specialtillbehör:**

ER-spänntänger nr 308881 – 309434. ER-chucknyckel nr 309680– 309745 resp. nr 613300.

Dragappar (AB) nr 308760 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**OBS!:**

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

**Teknisk beskrivning**

Utvändig-Ø D	34 mm
utkragningslängd A-mått	100 mm
spännvidd	1 - 13 mm

För ER-spännhylsor	20
ER-chucknyckel	20
Reserv ER-spännmutter	20
fäste	BT 30 A = 100
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck