



## Säkerhetskabelupprullare, Typ: 10S



### Beställningsdata

Ordernummer	081192 10S
GTIN	7391390467041
Artikelklass	08A

### Beskrivning

#### Utförande:

Kabelvinda med **styrd utmatnings- och upprullningsautomatik, flera spärrlägen per varv**. Mycket tåligt och tillslutet **plasthölje**. Termiskt **överlastskydd**, robust H07RN-F neoprenkabel med anslutningar.

Enkel vägg- eller takmontering med **180° rotationsfrihet**.

#### Funktion:

IP44: Skydd mot sprutvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med  $\varnothing > 1$  mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

#### Användningsdata:

Förbättrad ergonomi tack vare avlastat arbete och för bättre ordning på arbetsplatsen med mindre risk för olyckor och skador till följd av slangar på golvet.

#### OBS!:

Fjäderdriven slangupprullare, se nr 080066 till 080079.

### Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Nät driven
material kabel	Neoprengummi
höjd	313 mm

märkspänning	240 V
kabelkonstruktion	3G2,5
märkeffekt utrullad	3500 W
Husets material	Plast
kabellängd	10 m
Bredd	190 mm
Kabelklass	H07RN-F
IP-skyddsklass	IP 44
Längd	406 mm
Produktslag	Kabelvinda