

**Kopierfräs 7792VX, med gänga, Ø D / Antal skäreppar Z: 20/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221905 20/2
GTIN	4059782503991
Artikelklass	28R

Beskrivning**Beskrivning:**

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggar för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktuget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

Teknisk beskrivning

Ø D ₃	9 mm
Fästgंगा M	M10
Vändskärsskruv	229915 (T7; 0,8 Nm)
totalängd L _{tot}	35 mm
maximalt sågdjup a _{p max}	0,9 mm
Passande vändskär	XP.. 0603
Skär-Ø D _c	20 mm
Vändskärsstorlek	06
Antal skär Z	2
Invändig	ja
Rampningslängd L för α _{max}	8,2 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	29 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	1,4 grad
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229915
------------	--------