

Garant**Hylsnyckel med 2K-Haptoprene-handtag, nyckelvidd: 13mm****Beställningsdata**

Ordernummer	622152 13
GTIN	4067263012658
Artikelklass	61C

Beskrivning**Utförande:**

Ergonomiskt format **krafthandtag** med greppsäker **Haptoprene**-yta och slagtålig plastkärna. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. **Klinga** av kromvanadinstål. Förokromad yta, svarta spetsar. **Från storlek 8 med sexkantsansats för skruvnycklar.**

Teknisk beskrivning

totallängd	320 mm
nyckelvidd	13 mm
klinglängd	200 mm
sexkant för skruvnycklar	13 mm
Drivprofil	6-kants skruvmejsel
Formhandtag	ergonomisk, rak
Material klinga	Kromvanadinstål
Material handtag	2K-Haptoprene
Yta klinga	förnicklad och förkromad
Klinga och handtag kan lossas	nej
med förlängningsklinga/förlängningsklingor	nej
Produktslag	Hylsnycklar

