

**Garant****Hylsnyckel med 2K-Haptoprene-handtag, nyckelvidd: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	622152 8
GTIN	4067263012627
Artikelklass	61C

**Beskrivning****Utförande:**

Ergonomiskt format **krafthandtag** med greppsäker **Haptoprene**-yta och slagtålig plastkärna. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. **Klinga** av kromvanadinstål. Förkromad yta, svarta spetsar. **Från storlek 8 med sexkantsansats för skruvnycklar.**

**Teknisk beskrivning**

klinglängd	120 mm
nyckelvidd	8 mm
totallängd	233 mm
sexkant för skruvnycklar	13 mm
Drivprofil	6-kants skruvmejsel
Formhandtag	ergonomisk, rak
Material klinga	Kromvanadinstål
Material handtag	2K-Haptoprene
Yta klinga	förnicklad och förkromad
Klinga och handtag kan lossas	nej
med förlängningsklinga/förlängningsklingor	nej
Produktslag	Hylsnycklar

