

Garant**Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag, mejselbredd b: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	660032 10
GTIN	4067263013495
Artikelklass	61F

Beskrivning**Utförande:**

Ergonomiskt format **krafthandtag** med greppsäker **Haptoprene**-yta och slagtålig plastkärna. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. **Klinga** av kromvanadinstål. **Från storlek 8 med sexkantsansats för skruvnycklar.**

Användningsdata:

För reparations- och monteringsarbeten, för lossning av hårt sittande skruvar med mera.

Teknisk beskrivning

genomgående klinga	nej
mejselbredd b	10 mm
Manövreringssexkant	ja
sexkant för skruvnycklar	13 mm
totallängd	300 mm
klinglängd	180 mm
mejseltjocklek a	1,6 mm
mejselpets	svart
Drivprofil	Spårskruvmejsel
skaftutförande	rund
Slagkappa	nej

Material	Kromvanadinstål
Material handtag	2K-Haptoprene
Yta	förnicklad och förkromad
Produktslag	Skruvdragare