

Garant**Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag, mejselbredd b: 2,5mm**

Beställningsdata

Ordernummer	660032 2,5
GTIN	4067263013433
Artikelklass	61F

Beskrivning

Utförande:

Ergonomiskt format **krafthandtag** med greppsäker **Haptoprene**-yta och slagtålig plastkärna. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. **Klinga** av kromvanadinstål. **Från storlek 8 med sexkantsansats för skruvnycklar.**

Användningsdata:

För reparations- och monteringsarbeten, för lossning av hårt sittande skruvar med mera.

Teknisk beskrivning

genomgående klinga	nej
mejselbredd b	2,5 mm
klinglängd	80 mm
Manövreringssexkant	nej
totallängd	162 mm
mejselspets	svart
mejseltjocklek a	0,4 mm
Drivprofil	Spårskruvmejsel
skaftutförande	rund
Slagkappa	nej
Material	Kromvanadinstål

Material handtag	2K-Haptoprene
Yta	förnicklad och förkromad
Produktslag	Skruvdragare