

Garant**Skruvdragarsats för spår, med 2K-Haptoprene-handtag, Antal skruvdragare: 5****Beställningsdata**

Ordernummer	660036 5
GTIN	4067263013501
Artikelklass	61F

Beskrivning**Utförande:**

Ergonomiskt format **krafthandtag** med greppsäker **Haptoprene**-yta och slagtålig plastkärna. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. **Klinga** av kromvanadinstål. **Från storlek 8 med sexkantsansats för skruvnycklar.**

Användningsdata:

För reparations- och monteringsarbeten, för lossning av hårt sittande skruvar med mera.

Innehåll:

vardera 1 skruvmejsel nr 660032: strl. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Teknisk beskrivning

Antal skruvmejslar	5
Manövreringssexkant	ja
Drivprofil	Spårskruvmejsel
skaftutförande	rund
Slagkappa	nej
Material	Kromvanadinstål
Material handtag	2K-Haptoprene
Yta	förnicklad och förkromad
mejselspets	svart
gnistfri	nej
Rullstopp	nej

Vridbar kåpa	nej
genomgående klinga	nej
Produktslag	Skruvdragare

Tillbehör

Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 3,5 mm	660032 3,5
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 4 mm	660032 4
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 5,5 mm	660032 5,5
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 6,5 mm	660032 6,5
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 8 mm	660032 8