

**Garant****Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag, mejselbredd b: 3,5mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 660032 3,5    |
| GTIN         | 4067263013440 |
| Artikelklass | 61F           |

**Beskrivning****Utförande:**

Ergonomiskt format **krafthandtag** med greppsäker **Haptoprene**-yta och slagtålig plastkärna. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. **Klinga** av kromvanadinstål. **Från storlek 8 med sexkantsansats för skruvnycklar.**

**Användningsdata:**

För reparations- och monteringsarbeten, för lossning av hårt sittande skruvar med mera.

**Teknisk beskrivning**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| mejselbredd b       | 3,5 mm          |
| totallängd          | 180 mm          |
| mejseltjocklek a    | 0,6 mm          |
| mejselspets         | svart           |
| genomgående klinga  | nej             |
| Manövreringssexkant | nej             |
| klinglängd          | 90 mm           |
| Drivprofil          | Spårskruvmejsel |
| skaftutförande      | rund            |
| Slagkappa           | nej             |
| Material            | Kromvanadinstål |

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Material handtag | 2K-Haptoprene            |
| Yta              | förnicklad och förkromad |
| Produktslag      | Skruvdragare             |