

Garant**Skruvmejslar för slits, kort, med 2K-Haptoprene-handtag, mejselbredd b: 8mm**

Beställningsdata

Ordernummer	664122 8
GTIN	4067263013693
Artikelklass	61F

Beskrivning

Utförande:

Ergonomiskt utformat **krafthandtag** med greppsäker **Haptoprene**-yta och kärna av slagtålig plast. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. **Klinga** av kromvanadinstål. Förnicklad och förkromad yta, spetsen svart.

Norm:

Ähnlich **DIN 5265B**.

Teknisk beskrivning

klinglängd	30 mm
totallängd	85 mm
mejseltjocklek a	1,2 mm
mejselbredd b	8 mm
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Produktslag	Skruvdragare